


品番：EA628MC-142A

品名：14mmx 50m ナイロンロープ(両側アイ加工)



販売価格	26,200円(税抜)／ 28,820円(税込)		
カタログ価格	26,200円(税抜)／28,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 （2026/02/26 18:59現在）		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0234ページ1731ページ		



仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	R-1405N
用途	船舶係留索・曳航索、レインジャーロープ、リードロープに	サイズ(呼径×長さ)	φ 14mm×50m
破断荷重	36.6kN (3730kgf)	重量	約6.0kg
材質	ナイロン	乾湿強度比	90%
耐熱性	軟化点:200℃ 容融点:215℃	耐候性	○
※注意事項※	連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。 (破断荷重の1/6～1/10)		

3本のストランドが一定方向に撚り合されたロープ
伸びが大きく、重量が軽い
復元性がよく、ショックにも強い
擦れに強い
水分が吸収しやすく、湿潤時は強度が低下する
両端アイ加工
<三ツ打ち>

滑りにくく優れる。

急激な張力変化によるねじれが発生しやすい。

<ストランドとは>

ヤーン(繊維が長く線状に連続したもの)をたくさん束ねたもの。

撚る方向によってZ撚りとS撚りがありますが、特に指定されない限りZ撚りが一般的です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.