

品番：EA628MD-124

品名：12mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工)



販売価格	79,300円(税抜) / 87,230円(税込)		
カタログ価格	79,300円(税抜) / 87,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/26 19:04現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0234ページ1731ページ		



テトロンクロスロープ(8本打ち)



仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	R-1220T8
材質	テトロン	サイズ(呼径×長さ)	φ12mm×200m
破断荷重	22kN (2240kgf)	重量	約22.2kg
8本打ち			
両端アイ加工			
ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない			
濡れても強度の低下がない			
復元性がよく、ショックにも強い			
擦れに非常に強い			
耐候性が合成繊維中最も優れている			
耐薬品性が優れている			
一般的な非自転構造のロープ機構でストランド数によって8本撚りがあります。 三ツ打ちの弱点であるねじれが発生しにくく、柔軟で扱いやすい。			
<テトロンとは> ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.