

品番：EA628MD-141A

品名：14mmx 30m テトロンロープ(両側アイ加工)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,400円(税抜) / 21,340円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,400円(税抜) / 21,340円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/26 19:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 0234ページ1731ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|---|------|-----------------|
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | R-1403T8 |
| サイズ(呼径×長さ) | φ14mm×30m | 破断荷重 | 29.2kN(2980kgf) |
| 重量 | 約4.6kg | 材質 | テトロン |
| ※注意事項※ | 連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。 (破断荷重の1/6~1/10) | | |

8本打ち

両端アイ加工

ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない

濡れても強度の低下がない

復元性がよく、ショックにも強い

擦れに非常に強い

耐候性が合成繊維中最も優れている

耐薬品性が優れている

一般的な非自転構造のロープ機構でストランド数によって8本撚りがあります。
三ツ打ちの弱点であるねじれが発生しにくく、柔軟で扱いやすい。

<テトロンとは>

ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.