品番: EA628MD-142A

品名: 14mmx 50m テトロンロープ(両側アイ加工)



販売価格	28,100円 (税抜)/30,910円(税込)				
カタログ価格	28,100円(税抜)/30,910円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/20 10:51現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	0234ページ1780ページ				











仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	R-1405T8
サイズ(呼径×長さ)	φ14mm×50m	破断荷重	29.2kN (2980kgf)
重量	約7.6kg	材質	テトロン
※注意事項※	連続荷重のかかる作業には適切な安 全荷重でご使用ください。 (破断荷重の1/6~1/10)		

8本打ち

両端アイ加工

ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない

濡れても強度の低下がない

復元性がよく、ショックにも強い

擦れに非常に強い

耐候性が合成繊維中最も優れている

耐薬品性が優れている

- 一般的な非自転構造のロープ機構でストランド数によって8本撚りがあります。
- 三ツ打ちの弱点であるねじれが発生しにくく、柔軟で扱いやすい。

ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.