

品番：EA628MD-144

品名：14mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工)



販売価格	106,800円(税抜) / 117,480円(税込)		
カタログ価格	106,800円(税抜) / 117,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/26 20:38現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0234ページ1731ページ		



仕様

メーカー	マーベル(MARVEL)	型番	R-1420T8
サイズ(呼径×長さ)	φ14mm×200m	破断荷重	29.2kN(2980kgf)
重量	約30.3kg	材質	テトロン
※注意事項※	連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。 (破断荷重の1/6~1/10)		

8本打ち

両端アイ加工

ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない

濡れても強度の低下がない

復元性がよく、ショックにも強い

擦れに非常に強い

耐候性が合成繊維中最も優れている

耐薬品性が優れている

一般的な非自転構造のロープ機構でストランド数によって8本撚りがあります。
三ツ打ちの弱点であるねじれが発生しにくく、柔軟で扱いやすい。

<テトロンとは>

ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.