

品番：EA628MH-3

品名：5mmx 30m ナイロンロープ(金剛打/スター用)



販売価格	3,980円(税抜) / 4,378円(税込)		
カタログ価格	3,980円(税抜) / 4,378円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/04/02 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1373ページ1731ページ2505ページ		



#### 仕様

ロープサイズ	5mm×30m	引張強度	2.45kN
構造	金剛打ち(12打ち)	材質	ナイロン
柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。			
エンジンスターターロープや滑車用途、シート等の固定に最適です。			
柔軟で扱いやすく、耐摩耗性・耐摩耗性に優れています。			
エンジンスターター用ロープに最適です。			
金剛打ちの為、切り口がほつれません。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.