

品番：EA628MK-10

品名：10mmx 50m ナイロクロスロ-フ° (八打・電動ウインチ用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 18,400円(税抜) / 20,240円(税込) | | |
| カタログ価格 | 18,400円(税抜) / 20,240円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/02 23:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 0234ページ1731ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-------------------|------------|-----------|
| 引張強度 | 約18.1kN(約1840kgf) | 材質 | ナイロン |
| 構造 | 8打ち | カラー | 薄グレー |
| 仕様 | 両端アイ加工 | サイズ(呼径×長さ) | φ10mm×50m |

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロ-プです。

ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。

クロス編みロ-プなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。

(電動)ウインチロ-プや荷役作業ロ-プ、係留ロ-プやアンカーロ-プにも

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.