品番：EA628SF-1

品名：[ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ用]ディスプレイ金具

販売価格	2,230円（税抜）／ 2,453円（税込）			
カタログ価格	2,230円（税抜）／2,453円(税込)			
在庫数	最新在庫：4　（2025/06/15 00:21現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1410ページ			



仕様

適合ワイヤーロープ径	1.2～2.0mm	サイズ	10.5(W)×48(H)mm
調整範囲	15mm	ねじ穴径	5mm
張力調整式	本体を最大に伸ばした状態（15ミリの範囲）で、ブッシュにワイヤーロープを差し込みます。ネジ部を右に回すことで高い張力が得られます。	参考使用荷重	ロープ径1.2mm/15kg ロープ径1.5mm/25kg ロープ径2.0mm/35kg
サイズ（mm）	A：68、B：10.5、C：43	材質	金具：C3602 座金：SPCC
表面処理	ニッケル		
張力調整式			
角度可動タイプ			
床・壁・天井に木ねじで取付けます。本体部の角度は自由に変えられます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.