

品番：EA628SH-20

品名：1.2m 吊り金具(ステンスワイヤ-付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,410円(税抜) / 1,551円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,410円(税抜) / 1,551円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 19 (2025/09/12 05:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1410ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| 材質 | 本体:真鍮、 ワイヤ-:SUS304 | サイズ | 吊り金具本体: φ16×60(H)mm フック開口幅:6mm |
| ワイヤ-径 | 1.0mm | ワイヤ-長 | 1.2m |
| 耐荷重 | 8kg | 用途 | マンション・事務所・店舗装飾・画廊等、 額縁・観葉植物等吊り金具 |
| セット内容 | ステンレスワイヤ-:1.2m ロックフック:1個 二重折釘:1個 | 使用方法 | 天井回り縁または鴨居にフックを取り 付けます。 ワイヤ-を掛けてサスペンサーの位置 を決めます。 位置の調整は、ヘッド部分を指先で軽 く押すとサスペンサーは自由自在に上 下します。 位置が決まれば指先を離すとサスペ ンサーは固定して額を掛けても重みで ずり落ちることはありません。 |
| 注意 | 耐荷重をこえるものや高価なものはつ り下げないでください。 | | |
| 二重折釘付 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

