

品番：EA628SH-20

品名：1.2m 吊り金具(ステンスワイヤ-付)



販売価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
カタログ価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/26 22:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1359ページ		



#### 仕様

材質	本体:真鍮、 ワイヤー:SUS304	サイズ	吊り金具本体: φ16×60(H)mm フック開口幅:6mm
ワイヤー径	1.0mm	ワイヤー長	1.2m
耐荷重	8kg	用途	マンション・事務所・店舗装飾・画廊等、 額縁・観葉植物等吊り金具
セット内容	ステンレスワイヤー:1.2m ロックフック:1個 二重折釘:1個	使用方法	天井回り縁または鴨居にフックを取り 付けます。 ワイヤーを掛けてサスペンサーの位置 を決めます。 位置の調整は、ヘッド部分を指先で軽 く押しとサスペンサーは自由自在に上 下します。 位置が決まれば指先を離すとサスペ ンサーは固定して額を掛けても重みで ずり落ちることはありません。
注意	耐荷重をこえるものや高価なものにつ り下げないでください。		
二重折釘付			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

