

品番：EA628SJ-0.8

品名：0.81mmx30m/7x7 ワイヤロープ(ステンス製)



販売価格	2,740円(税抜)／3,014円(税込)		
カタログ価格	2,740円(税抜)／3,014円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/28 06:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1369ページ		



品番	EA628SJ-0.8
品名	0.81mmx30m/7x7 ワイヤロープ(ステンス製)
材質	SUS304
線径	0.81mm
長さ	30m
重量	79g
切断荷重	58kg
ワイヤー構成	7x7
用途	作業工具の落下防止、装飾用、額縁などの吊り用、園芸用、アンテナの張り、船舶、木工、工作用、電設、室内配線、ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用

品番	EA628SJ-0.8
品名	0.81mmx30m/7x7 ワイヤロープ(ステンス製)
材質	SUS304
線径	0.81mm
長さ	30m
重量	79g
切断荷重	58kg
ワイヤー構成	7x7
用途	作業工具の落下防止、装飾用、額縁などの吊り用、園芸用、アンテナの張り、船舶、木工、工作用、電設、室内配線、ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用



仕様

線径	0.81mm	切断荷重	58kg
長さ	30m	ワイヤー構成	7×7
材質	SUS304	重量	79g
用途	・作業工具の落下防止 ・装飾用 ・額縁などの吊り用 ・園芸用 ・アンテナの張り ・船舶 ・木工、工作用 ・電設 ・室内配線 ・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用		

使用荷重は切断荷重の1/6です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.