

品番：EA628SL-12

品名：1.5/2.0mmx10m/7x7 ステンスロープ° (ナイロン被覆)




販売価格	1,280円(税抜)／1,408円(税込)		
カタログ価格	1,280円(税抜)／1,408円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/17 08:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1369ページ		



品番	EA628SL-12
品名	1.5/2.0mmx10m/7x7 ステンスロープ° (ナイロン被覆)
規格	1.5mm/2.0mmx10m/7x7
材質	ステンレス (SUS304)
用途	・カンバン ・装飾用 ・作業工具の落下防止 ・額縁などの吊り用 ・園芸用・アンテナの張り ・船舶 ・木工、工作用 ・電設 ・室内配線 ・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
重量	95g
切断荷重	170kg
ワイヤー構成	7x7
付属品	加工用スリーブ4個

品番	EA628SL-12
品名	1.5/2.0mmx10m/7x7 ステンスロープ° (ナイロン被覆)
規格	1.5mm/2.0mmx10m/7x7
材質	ステンレス (SUS304)
用途	・カンバン ・装飾用 ・作業工具の落下防止 ・額縁などの吊り用 ・園芸用・アンテナの張り ・船舶 ・木工、工作用 ・電設 ・室内配線 ・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
重量	95g
切断荷重	170kg
ワイヤー構成	7x7
付属品	加工用スリーブ4個



仕様

線径	1.5mm	外径	2.0mm
切断荷重	170kg	長さ	10m
ワイヤー構成	7×7	材質	ステンレス (SUS304)
付属品	加工用スリーブ4個	用途	・カンバン ・装飾用 ・作業工具の落下防止 ・額縁などの吊り用 ・園芸用・アンテナの張り ・船舶 ・木工、工作用 ・電設 ・室内配線 ・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
重量	95g		

使用荷重は切断荷重の1/6です。

かしめる際には、被覆部分を剥がし、剥がした箇所でかしめてください。

ステンスロープにナイロンの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

※標準付属のスリーブはアルミ製です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.