

品番：EA628SL-13

品名：1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンスロープ° (ナイロン被覆)




販売価格	2,310円(税抜)／2,541円(税込)		
カタログ価格	2,310円(税抜)／2,541円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/17 08:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1369ページ		



品番	EA628SL-13
品名	1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンスロープ° (ナイロン被覆)
規格	1.5mm/2.0mm
長さ	20m
ワイヤー構成	7x7
材質	ステンレス (SUS304)
付属品	加工用スリーブ4個
重量	190g

品番	EA628SL-13
品名	1.5/2.0mmx20m/7x7 ステンスロープ° (ナイロン被覆)
規格	1.5mm/2.0mm
長さ	20m
ワイヤー構成	7x7
材質	ステンレス (SUS304)
付属品	加工用スリーブ4個
重量	190g



仕様

線径	1.5mm	外径	2.0mm
切断荷重	170kg	長さ	20m
ワイヤー構成	7×7	材質	ステンレス (SUS304)
付属品	加工用スリーブ4個	用途	・カンバン ・装飾用 ・作業工具の落下防止 ・額縁などの吊り用 ・園芸用・アンテナの張り ・船舶 ・木工、工作用 ・電設 ・室内配線 ・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
重量	190g		

使用荷重は切断荷重の1/6です。

かしめる際には、被覆部分を剥がし、剥がした箇所でかしめてください。

ステンスロープにナイロンの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

※標準付属のスリーブはアルミ製です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.