


品番：EA628SL-21

品名：2.0/2.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)



販売価格	1,040円(税抜)／1,144円(税込)		
カタログ価格	1,040円(税抜)／1,144円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/14 11:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1419ページ		



仕様

線径	2.0mm	外径	2.5mm
切断荷重	300kg	長さ	5m
ワイヤー構成	7×7	材質	ステンレス (SUS304)
付属品	加工用スリーブ4個	用途	<ul style="list-style-type: none">・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
重量	85g		

使用荷重は切断荷重の1/6です。

かしめる際には、被覆部分を剥がし、剥がした箇所でかしめてください。

ステンレスロープにナイロンの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

※標準付属のスリーブはアルミ製です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.