品番: EA628SL-3

品名:1.0/1.5mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)



販売価格	2,270円 (税抜)/ 2,497円(税込)				
カタログ価 格	2,270円(税抜)/2,497円(税込)				
在庫数	最新在庫: 13 (2025/11/21 10:51現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1419ページ				









仕様

線径切断荷重	1mm 80kg	外径長さ	1.5mm 20m
ワイヤー構成	7×7	材質	ステンレス (SUS304)
付属品	加工用スリーブ4個	用途	 ・カンバン ・装飾用 ・作業工具の落下防止 ・額縁などの吊り用 ・園芸用・アンテナの張り ・船舶 ・木工、工作用 ・電設 ・室内配線 ・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
重量	84g		

使用荷重は切断荷重の1/6です。

かしめる際には、被覆部分を剥がし、剥がした箇所でかしめてください。

ステンレスロープにナイロンの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

※標準付属のスリーブはアルミ製です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.