


品番 : EA628SM-42

品名 : 4/ 6mmx 20m/6x 7 ワイヤ-ロ-フ° (スチ-ル製・PVCコート)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,270円(税抜) / 3,597円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,270円(税抜) / 3,597円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/05 14:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1368ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|----|--------------|
| 線径 | 4mm | 外径 | 6mm |
| 切断荷重 | 870kg | 長さ | 20m |
| ワイヤー構成 | 6×7 | 材質 | スチ-ル(PVCコート) |
| 用途 | <ul style="list-style-type: none">・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニ-ルハウスの野菜、果物の枝張り用 | 重量 | 1400g |

使用荷重は切断荷重の1/6です。

スチ-ルロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

