品番: EA628SM-61

品名: 6/8mmx 10m/6x19 ワイヤ-ロ-プ(スチール製・PVCコート)



販売価格	2,950円 (税抜)/3,245円(税込)					
カタログ価 格	2,950円(税抜)/3,245円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/20 14:11現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	1419ページ					





仕様

線径	6mm	外径	8mm	
切断荷重	1650kg	長さ	10m	
ワイヤー構成	6×19	材質	スチール(PVCコート)	
用途	 ・カンバン ・装飾用 ・作業工具の落下防止 ・額縁などの吊り用 ・園芸用 ・アンテナの張り ・船舶 ・木工、工作用 ・電設 ・室内配線 ・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 	重量	1500g	

使用荷重は切断荷重の1/6です。

スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.