


品番 : EA628SM-62

品名 : 6/ 8mmx 20m/6x19 ワイヤロープ (スチール製・PVCコート)



販売価格	5,450円(税抜) / 5,995円(税込)		
カタログ価格	5,450円(税抜) / 5,995円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/05 13:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1368ページ		



#### 仕様

線径	6mm	外径	8mm
切断荷重	1650kg	長さ	20m
ワイヤー構成	6×19	材質	スチール(PVCコート)
用途	<ul style="list-style-type: none"><li>・カンバン</li><li>・装飾用</li><li>・作業工具の落下防止</li><li>・額縁などの吊り用</li><li>・園芸用</li><li>・アンテナの張り</li><li>・船舶</li><li>・木工、工作用</li><li>・電設</li><li>・室内配線</li><li>・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用</li></ul>	重量	3000g

使用荷重は切断荷重の1/6です。

スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

