品番: EA628SM-71

品名:8/10mmx 10m/6x24 ワイヤ-ロープ(スチール製・PVCコート)



販売価格	4,540円 (税抜)/ 4,994円(税込)				
カタログ価 格	4,540円(税抜)/4,994円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/20 13:58現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1419ページ				





カタログ訂正

24/10/25 切断荷重:(誤)29800kg → (正)2990kg (No.55,56 9043)

仕様

線径×外径	8×10mm	切断荷重	2990kg
全長	10m	ワイヤー構成	6×24
材質	スチール(PVCコート)	用途	 ・カンバン ・装飾用 ・作業工具の落下防止 ・額縁などの吊り用 ・園芸用 ・アンテナの張り ・船舶 ・木工、工作用 ・電設 ・室内配線 ・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
重量	2.5kg		

スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。

使用荷重は切断荷重の1/6です。

スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.