

品番 : EA628SM-83

品名 : 9/11mmx 30m/6x24 ワイヤロープ° (スチール製・PVCコート)



販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/05 13:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1368ページ		



仕様

線径×外径	9×11mm	切断荷重	3780kg
全長	30m	ワイヤー構成	6×24
材質	スチール(PVCコート)	用途	・カンバン ・装飾用 ・作業工具の落下防止 ・額縁などの吊り用 ・園芸用 ・アンテナの張り ・船舶 ・木工、工作用 ・電設 ・室内配線 ・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
重量	9kg		

スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。

使用荷重は切断荷重の1/6です。

スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

