

品番：EA628SN-63

品名：6/ 8mmx30m/7x19 ワイヤ-ロ-フ° (ステンレス製・PVCコート)



販売価格	16,500円(税抜)／ 18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜)／18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/27 15:57現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1368ページ		



品名	規格	単位	在庫
6/8mmx30m/7x19 ワイヤ-ロ-フ°	ステンレス製・PVCコート	巻	3

品名	規格	単位	在庫
6/8mmx30m/7x19 ワイヤ-ロ-フ°	ステンレス製・PVCコート	巻	3



仕様

線径	6mm	外径	8mm
切断荷重	2370kg	長さ	30m
ワイヤー構成	7×19	材質	SUS304
重量	4500g		
使用荷重は切断荷重の1/6です。			
ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.