

品番：EA628TL-4

品名：4mmx300m クレモナロープ(12打ち)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,100円(税抜) / 15,510円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,100円(税抜) / 15,510円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/18 12:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1424ページ1780ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----|--------------------|------|--------------|
| 材質 | クレモナS(ビニロン+ポリエステル) | 全長 | 300m |
| 構造 | 金剛打ち(12打ち) | 引張強度 | 1.18kN |
| サイズ | φ4mm | 比重 | 1.30(水に沈みます) |
| 耐熱性 | 120~320℃ | 重量 | 3.06kg |

耐薬品性:△
耐寒性:○
耐紫外線:◎
耐水性:△

触感が綿糸に似ていて扱いやすいが水に濡れて乾燥を繰り返すと固くなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.