

品番：EA628WX-1

品名：55x 2mm/ 33g モビロンバンド (洗浄タイプ / 透明)

 透明 白 青	販売価格	420円(税抜)／ 462円(税込)		
	カタログ価格	420円(税抜)／462円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 01:11現在)		
	商品入数	370	販売単位	袋
	カタログページ			



仕様

折径	55mm	切幅	2mm
厚み	0.3mm	入数	約370本
内容量	33g	カラー	透明
仕様	洗浄タイプ	材質	熱可塑性ポリウレタン
用途	中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレイ・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。	安全性	食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません。

伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。
天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。
透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。
加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。
比較的広い温度範囲(-20℃～+80℃くらい迄)で使用可能です。

代替品



品番 EA628WX-11

コメント 100g入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.