

品番：EA628WX-33

品名：100x 6mm/100g モビロンバンド (洗浄タイプ / 白)

	販売価格	1,030円(税抜)／1,133円(税込)		
	カタログ価格	1,030円(税抜)／1,133円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 01:11現在)		
	商品入数	205	販売単位	袋
	カタログページ	1813ページ		



仕様

仕様	洗浄タイプ	折径	100mm
切幅	6mm	厚み	0.3mm
入数	約205本	内容量	100g
カラー	白	材質	熱可塑性ポリウレタン
用途	中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレイ・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。	安全性	食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません。

- 伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。
- 天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。
- 透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。
- 加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。
- 比較的広い温度範囲(-20℃～+80℃くらい迄)で使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.