品番: EA628WX-42

品名: 70x 3mm/ 33g モビロンバンド(洗浄タイプ/青)



販売価格	440円 (税抜)/ 484円(税込)				
カタログ価 格	440円(税抜)/484円(税込)				
在庫数	最新在庫: 422 (2025/11/04 12:23現在)				
商品入数	190	販売単位	袋		
カタログページ	1863ページ				

















仕様

仕様	洗浄タイプ	折径	70mm
切幅	3mm	厚み	0.3mm
入数	約190本	内容量	33g
カラー	青	材質	熱可塑性ポリウレタン
用途	中長期間にわたる結束や加硫ゴムを 使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴 金属、医薬品、各種産業資材、食品、農 産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関 での札束・図書の付録・その他の結束 に幅広くご使用いただけます。	安全性	食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません。

伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。

天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。

透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。

加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。

比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.