

品番：EA628XD-7

品名：7.0mm x50m ビニロンロープ(金剛打ち)



販売価格	8,350円(税抜)／9,185円(税込)		
カタログ価格	8,350円(税抜)／9,185円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/13 20:45現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



仕様

材質	クレモナS(ビニロン+ポリエステル)	構造	金剛打ち
引張強度	2.55kN	サイズ	φ 7mm×50m
用途	国旗・社旗の掲揚に、鯉のぼりの掲揚ロープに ヨットのセーリング、魚釣、キャンプに登山に、山林作業に トラック用、バイク用ロープに	比重	1.30(水に沈みます)
耐熱性	200℃以上で収縮し始め 220～230℃で軟化する。軟化収縮しながら徐々に燃焼する。		

耐薬品性:△ 耐寒性:○ 耐紫外線:◎ 耐水性:△
触感が綿糸に似ていて扱いやすいが水に濡れて乾燥を繰り返すと固くなります。
耐久性が抜群
手ざわりがよく、使いやすい
強い、張力が大きい
耐久性が良く、ぬれても強度がおちない

約1m毎に印付

代替品



品番 EA628XD-7A

コメント 変更点:サイズ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.