


品番 : EA629GZ-4

品名 : 41x138.1mm/44.4kN [ステンズ製] スイベル



販売価格	91,000円(税抜) / 100,100円(税込)		
カタログ価格	91,000円(税抜) / 100,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/22 08:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0235ページ		



ロープとケーブルとがもつれるのを防ぎます

仕様

耐荷重	44.4kN	全長	138.1mm
溝サイズ	15.9mm	より戻し回転部	ベアリング式
オールステンズ製			
ロープとケーブルとがもつれるのを防ぎます。			
重量(kg)	0.91		
ロープとケーブルを引張っている間、もつれたり、曲がりくねったりするのを防止します。			
グリップと引張りロープとを接続するものです。			
オールステンズスチール製です。			
フル荷重が掛かった状態の時でさえ、滑らかに回転するローラーベアリング構造になっています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.