


品番：EA631EB-13A

品名：395x267x930mm 吊車



販売価格	278,700円(税抜)／306,570円(税込)		
カタログ価格	278,700円(税抜)／306,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/21 10:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0233ページ		



仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-CBM300
最大安全荷重(kN)	9.8	ローラー径×幅(mm)	180×135
適合ケーブル径(φmm)	95	サイズ	395×267×930(H)mm
重量	20.7kg	用途	ハンドホール作業に最適です。
セット内容	・シーソーコロ×1個 ・アンカー部品×1個 ・フレーム(小)×1個 ・ベース×1個 ・アンカー固定具×1個 ・アンカーベース×1個 ・チェーン×1本 ・シャックル×2個		

吊車がシーソーのように稼働し、スムーズなケーブル引出しが行えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.