


品番 : EA631EB-23

品名 : 148x104x298mm 吊車(100mm以下用)



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 13:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0233ページ		



#### 仕様

メーカー	育良精機	型番	IS-OW2
ローラー径(mm)	104	適応ケーブル径(mm)	100
重量(kg)	1.6	安全最大荷重	1470N(150kgf)
適応メッセンジャーワイヤー径	φ3~7.8mm	サイズ(W×D×H)mm	148×104×298
ワイヤーサイズ	断面積: 5.5~38mm <sup>2</sup>		
ワンタッチ開閉式			
ナイロンローラー			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.