

品番 : EA631EB-6


品名 : 183x 65x300mm 3面吊車



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 61,200円(税抜) / 67,320円(税込) | | |
| カタログ価格 | 61,200円(税抜) / 67,320円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/29 19:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0233ページ | | |



ワンタッチ開閉式



仕様

| | | | |
|----------------|--------|--------------|------------|
| メーカー | 育良精機 | 型番 | IS-3W65 |
| ローラー径(mm) | 65 | 適応ケーブル径(mm) | 65 |
| 重量(kg) | 1.5 | 安全最大荷重 | 2kN |
| 適応メッセンジャーワイヤー径 | 約φ19mm | サイズ(W×D×H)mm | 183×65×300 |
| 開放位置寸法 | 68mm | | |
| ベアリング入りローラー | | | |
| ワンタッチ開閉式 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.