品番: EA637CP-4

品名: 0-200mm マシンテーブルクランプ(外側ハンドル



販売価格	<b>24,900円</b> (税抜)/ 27,390円(税込)				
カタログ価格	24,900円(税抜)/27,390円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/21 00:51現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0671ページ				





## 仕様

最大開口	200mm	締付能力	657kgf
のど深さ	123~140mm	レールサイズ	28×11mm
材質	スチール	重量	3.0kg
取付穴径	φ16.5mm		

穴あけ・フライス加工に。

障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.