品番: EA637FK-315

品名: M24/呼28/315mm Tスロットボルト



販売価格	9,110円 (税抜)/ 10,021円(税込)				
カタログ価 格	9,110円(税抜)/10,021円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/20 13:45現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0669ページ				



8 0

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

仕様

材質	焼入鋼	適合T溝	28
適合ねじ	M24	Aサイズ	315mm
Bサイズ	190mm	Cサイズ	44mm
Dサイズ	18mm	硬度	HRC23~34

Tスロット溝に差し込んで御利用下さい。

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

代替品



品番 EA637FJ-315 コメント サイズ C:40 D:16



品番 EA637FK-250 コメント サイズ A:250 B:150

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.