

品番 : EA637FK-315

品名 : M24/呼28/315mm Tスロットボルト



販売価格	9,510円(税抜) / 10,461円(税込)		
カタログ価格	9,510円(税抜) / 10,461円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/22 23:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0659ページ		



転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

仕様

材質	焼入鋼	適合T溝	28
適合ねじ	M24	Aサイズ	315mm
Bサイズ	190mm	Cサイズ	44mm
Dサイズ	18mm	硬度	HRC23~34

Tスロット溝に差し込んで御利用下さい。

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です

代替品

	品番 EA637FJ-315 コメント サイズ C:40 D:16
	品番 EA637FK-250 コメント サイズ A:250 B:150

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.