

品番 : EA637FP-101

品名 : M10/呼12 Tスロットナット(スプリング付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 950円(税抜) / 1,045円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 950円(税抜) / 1,045円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/06/22 23:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0659ページ                      |      |   |



スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です

#### 仕様

|      |                    |      |          |
|------|--------------------|------|----------|
| 材質   | 本体:焼入鋼<br>バネ:ステンレス | 硬度   | HRC22~30 |
| T溝用  |                    |      |          |
| 適合ねじ | M10                | A    | 11.7mm   |
| E    | 18mm               | F    | 12.5mm   |
| K    | 7mm                | 適合T溝 | 12       |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.