

品番: EA637FR-18

品名: M16/呼18 ロングTスロットナット



販売価格	2,110円 (税抜)/ 2,321円(税込)				
カタログ価 格	2,110円(税抜)/2,321円(税込)				
在庫数	最新在庫: 24 (2025/11/20 13:45現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0669ページ				





強度区分10

仕様

材質	焼入鋼 (C45)	適合T溝	18
適合ねじ	M16	Aサイズ	20mm
Cサイズ	28mm	Dサイズ	10mm
Eサイズ	56mm	硬度	HRC22~30

スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.