
品番: EA637FR-28

品名: M24/呼28 ロングTスロットナット



| 販売価格 | 6,950円 (税抜)/7,645円(税込) | | | | |
|-------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 6,950円(税抜)/7,645円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 22 (2025/11/20 13:46現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログ ページ | 0669ページ | | | | |







強度区分10

仕様

| 材質 | 焼入鋼 (C45) | 適合T溝 | 28 |
|------|-----------|------|----------|
| 適合ねじ | M24 | Aサイズ | 36mm |
| Cサイズ | 44mm | Dサイズ | 18mm |
| Eサイズ | 88mm | 硬度 | HRC22~30 |

スタッドボルトのベースとして一緒に御利用下さい。Tスロット差込です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.