品番: EA637GS-16

品名: M16 皿ワッシャー



| 販売価格 | 450円(税抜)/ 495円(税込) | | | | |
|------------|--------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 450円(税抜)/495円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 166 (2025/11/20 17:40現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 0670ページ | | | | |











球面ワッシャーと重ねての使用で、より安定した締付に

仕様

| 材質 | 焼入鋼 | 適合ねじ | M16 |
|--------|-------|------|----------|
| D1サイズ | 19mm | Dサイズ | 30mm |
| Hサイズ | 6.2mm | 耐荷重 | 73kN(最大) |
| 傾き許容角度 | ±3° | | |

より安定した締付けに。

EA637GRシリーズと重ねてご使用下さい。

代替品



品番 EA637GT-16

コメント 直径44㎜

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.