

品番：EA637GS-8

品名：M 8 皿ワッシャー



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 165円(税抜) / 182円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 165円(税抜) / 182円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 63 (2026/02/26 17:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0660ページ                       |      |   |



球面ワッシャーと重ねての使用で、より安定した締付に

#### 仕様

|        |       |      |          |
|--------|-------|------|----------|
| 材質     | 焼入鋼   | 適合ねじ | M8       |
| D1サイズ  | 9.6mm | Dサイズ | 17mm     |
| Hサイズ   | 3.5mm | 耐荷重  | 17kN(最大) |
| 傾き許容角度 | ±3°   |      |          |

より安定した締付けに。

EA637GRシリーズと重ねてご使用下さい。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.