

品番：EA637H-2

品名：100-118mm 強力クランプジョー



販売価格	38,400円(税抜) / 42,240円(税込)		
カタログ価格	38,400円(税抜) / 42,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 09:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0658ページ		



仕様

ジョーサイズ	40(縦)×12(厚)mm (幅は本体幅と同じ)	材質	本体: 鋳鉄、ジョー: 焼入鋼
Aサイズ	75mm	Bサイズ	227mm
Cサイズ	100~118mm	適合T溝	20・22・24・28・30
重量	6.8kg		

2個のクランプジョーで加工物の固定・治具の取り付けに簡単操作で役立ちます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.