

品番：EA637JB-12

品名：25x15mm ストッパー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,220円(税抜) / 7,942円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,220円(税抜) / 7,942円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/05/01 12:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0657ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---|---------------|----------|
| 材質 | 焼入鋼 | 形式 | ダブル固定タイプ |
| 用途 | ワークピースに沿ったフラットラインを位置づけることができます。2箇所固定なので十分安定します。 | A(クランプの高さ)サイズ | 7.5mm |
| Bサイズ | 25mm | Dサイズ | 10mm |
| Fサイズ | 22mm | 重量 | 23g |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.