


品番：EA637JD-14

品名：呼14/M12/48x200mm [偏心レバー]クランプジョー



販売価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/01 12:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0657ページ		



品番	呼径	ねじ径	B	L1	重量
EA637JD-14	14	M12	48	200	0.15

#### 仕様

材質	焼入鋼	用途	レバー動作により素早くワークピースへのクランピングできます。
適合T溝	14	適合ねじ	M12
Bサイズ	48mm	L1サイズ	200mm

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.