


品番：EA638AA-4

品名：10x115mm アイフック(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,950円(税抜) / 2,145円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,950円(税抜) / 2,145円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/07/04 13:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1381ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------|------|-------|
| 線径 | 10mm | 全長 | 115mm |
| 口の開き | 16mm | 使用荷重 | 150kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 145g |


チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また末端の金具のジョイントに

バネ状のリング部分を押し込むことで開閉が可能

リング部分は溶接されていないので、工具を使ってひねる(開閉)こともできます。

RoHS2対応品

代替品

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <p>品番 EA638JN-12</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.