


品番：EA638AG-32

品名：25mm ベルト用スイベルナスカン(ステンレス製)



販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 14:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1376ページ1724ページ		



#### 仕様

適用バンド幅	最大25mm	全長	73mm
口の開き	8mm	使用荷重	30kg
材質	ステンレス(SUS304)	重量	38g

ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また末端の金具のジョイントに

スイベル式でベルトのねじれが起りません。

RoHS2対応品

#### 代替品

	<b>品番</b> EA638FT-25 <b>コメント</b> ベルト幅 25mm 全長64mm(ステンレス製)
---	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.