



品番：EA638AG-68

品名：107mm スイベルスナップ(ステンレス製)



販売価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
カタログ価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/01 12:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1376ページ		



カタログ訂正 26/02/13 ●リング幅 (誤)24mm (正)18mm (No.57 9050)

仕様

全長	107mm	開口幅	10mm
リング幅	24mm	使用荷重	60kg
材質	SUS304	重量	91g

チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また末端の金具のジョイントに

回転カンがオープンタイプなため、リングキャッチなどを使用せずにチェーンを通せます。
チェーンを通した後にハンマーでたたきただけなので、溶接などの作業が不要です。

スイベルタイプで回転するので、チェーンなどのねじれを取り除き絡みません。

ワンタッチで着脱可能

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.