


品番：EA638BE-106

品名：34x40mm オープンアイプレート(ステンス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 905円(税抜) / 996円(税込) | | |
| カタログ価格 | 905円(税抜) / 996円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/07/04 18:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1361ページ | | |



仕様

| | | | |
|----|--------|---------|---------|
| 線径 | 6mm | プレートサイズ | 34×40mm |
| 穴径 | 5.2mm | 穴間ピッチ | 20×25mm |
| 全高 | 25.5mm | 使用荷重 | 15kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 30g |

取付ねじ無し

4箇所を止めるアイプレート

支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。

別売のバックプレート(EA638DE-106)を付けることで、荷重の分散効果があります。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.