


品番：EA638BJ-10

品名：M10x120mm Uボルト(ステンレス製)



販売価格	2,930円(税抜)／3,223円(税込)		
カタログ価格	2,930円(税抜)／3,223円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/31 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1362ページ		



仕様

用途	壁面・床面・地面への固定金具	線径	10mm
長さ	120mm	内幅	40mm
ねじサイズ	M10×55mm	ねじ間ピッチ	50mm
使用荷重	150kg	材質	ステンレス(SUS304)
重量	201g		
チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として			
楕円プレート1枚・丸ワッシャー2枚・六角ナット2個付			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.