


品番：EA638BJ-12

品名：M12x140mm Uボルト(ステンス製)



販売価格	4,890円(税抜) / 5,379円(税込)		
カタログ価格	4,890円(税抜) / 5,379円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/31 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1362ページ		



仕様

用途	壁面・床面・地面への固定金具	線径	12mm
長さ	140mm	内幅	48mm
ねじサイズ	M12×65mm	ねじ間ピッチ	60mm
使用荷重	220kg	材質	ステンレス(SUS304)
重量	332g		
チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として			
楕円プレート1枚・丸ワッシャー2枚・六角ナット2個付			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.