


品番：EA638BJ-4

品名：M4x 58mm Uボルト(ステンレス製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 820円(税抜) / 902円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 820円(税抜) / 902円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 16 (2026/03/31 06:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1362ページ                       |      |   |



#### 仕様

|       |                |        |               |
|-------|----------------|--------|---------------|
| 用途    | 壁面・床面・地面への固定金具 | 線径     | 4mm           |
| 長さ    | 58mm           | 内幅     | 26mm          |
| ねじサイズ | M4×30mm        | ねじ間ピッチ | 30mm          |
| 使用荷重  | 20kg           | 材質     | ステンレス(SUS304) |
| 重量    | 17g            |        |               |

チェーン・ワイヤー・ロープの末端金具として

楕円プレート1枚・丸ワッシャー2枚・六角ナット2個付

RoHS2対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.