

品番 : EA638BK-11

品名 : 8.0x6.0mm ビラカン(スチール・メッキ/10個)



| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 205円(税抜) / 226円(税込) | | |
| カタログ価格 | 205円(税抜) / 226円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 273 (2025/05/18 16:57現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1413ページ | | |



| | A | B | C | D |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| 8.0-11 | 8.0 | 6.0 | 3.2 | 6.0 |
| 8.0-12 | 8.0 | 6.0 | 3.2 | 6.0 |
| 8.0-13 | 8.0 | 6.0 | 3.2 | 6.0 |

仕様

| | | | |
|------|---------|---------|-----------|
| 線径 | 1.2mm | プレートサイズ | 8.0×6.0mm |
| 使用荷重 | 3.0kg | 材質 | 鉄 |
| 仕上 | ニッケルメッキ | 穴径 | 3.2mm |
| 入数 | 10個 | 破断荷重 | 27.8kg |

取付ねじ無し

パネルなどに木ネジで直接取付けます。

上部のリングに洋灯吊にかけて使用します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.