

品番：EA638BN-4

品名：M4 アイナット(ステンレス製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 830円(税抜) / 913円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 830円(税抜) / 913円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/06/25 12:39現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1760ページ                       |      |   |



カタログ訂正 26/02/10 ●材質(誤)鍛造ステンレス(正)鋳造ステンレス(No.57 9050)

#### 仕様

|     |                 |       |       |
|-----|-----------------|-------|-------|
| ねじ径 | M4              | ネジピッチ | 0.7mm |
| 線径  | 4mm             | 内径    | 10mm  |
| 全長  | 21mm            | 使用荷重  | 20kg  |
| 材質  | 鋳造ステンレス(SUS304) | 重量    | 6g    |

機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に

並目ねじ

ナットの頭部がリング状になっており、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。

RoHS2対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.